



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Micro-Measurements

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">MM120-001602</a>	
<a href="#">3145-RTV</a>	
<a href="#">MMF003148 (pack 1x5)</a>	
<a href="#">P/N: MMF003074 Type: CEA-06-062UR-350 (pack 1x5)</a>	Rectangular Strain Gauge Rosette
<a href="#">MMF404326</a>	Medidor de deformación lineal
<a href="#">MMF010219DE \ GAK-2-200 KIT</a>	
<a href="#">P/N: MMF006687 Type: M-COAT A KIT (pack 4 pcs.) (chemical)</a>	Polyurethanlack
<a href="#">PCT-2M</a>	Cinta para la instalación de bandas extensométricas
<a href="#">MCA-1 (1 Flasche=60ml)</a>	Acondicionador de metal 60 ml botella PN 6556
<a href="#">MN5A-1 (1 Flasche=60ml)</a>	Neutralizador 60 ml botella 1 PN 2834
<a href="#">MMF006678</a>	Unidad de pegado rápido+acelerador de 28 g - PN 6678
<a href="#">MMF330362DE / M-FLUX FAR-2 KIT</a>	Flux FAR-2, 2 x 30 ml de disolvente de colofonia
<a href="#">MMF317550 - CEA-06-125US-350 (pack 1x5)</a>	medidores de tensión
<a href="#">M-COAT F KIT</a>	Abdeckkombination mejor. a partir de: M-Coat FB, FN, FA, B, FT
<a href="#">p/n: MMF008959, Type: CPF-75C</a>	Terminales unibles
<a href="#">MCA-1</a>	Acondicionador de metal
<a href="#">MN5A-1 (MMF012834) (chemical)</a>	Neutralizador
<a href="#">CEA-06-125UN-350</a>	medidores de tensión
<a href="#">M-Bond 200</a>	
<a href="#">361A-20R</a>	SOLDADURA
<a href="#">MMF006484</a>	
<a href="#">EA-06-S070R-10C</a>	
<a href="#">N2A-06-S070R-10C (pack 10 pcs)</a>	
<a href="#">M-BOND 610-1</a>	Kit adhesivo monomezcla
<a href="#">M-BOND 43 B-E</a>	
<a href="#">M-BOND 450 KIT (pack 4 pcs)</a>	
<a href="#">MJG-2</a>	
<a href="#">M-COAT B KIT (pack 4 pcs.)</a>	
<a href="#">M-COAT C KIT (pack 4 pcs.)</a>	
<a href="#">M-COAT D KIT (pack 4 pcs.)</a>	
<a href="#">M-COAT FBT (pack 4 pcs.)</a>	
<a href="#">M-COAT W-1 KIT (pack 5 pcs.)</a>	cera
<a href="#">3140-RTV</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">M-BOND 610 KIT (pack 4 pcs.)</a>	
<a href="#">TFT-2</a>	
<a href="#">TAK 610 KIT</a>	
<a href="#">EA-06-050TG-350/ E (1 pack x 5 pcs)</a>	medidores de tensión
<a href="#">EA-06-062AQ-350/E (1 pack x 5 pcs)</a>	Sensores de eje patrulla
<a href="#">MR1-350-130</a>	Amplificador de uso general del sensor
<a href="#">P/N: MMF010889 Type: CEA-06-062UV-350 (pack 1x5)</a>	medidores de tensión
<a href="#">CEA-00-125UN-350 (pack 1x5)</a>	Sensores de eje
<a href="#">P/N: MMF336544, Type: PCT-3M</a>	Cinta adhesiva
<a href="#">P/N: MM120-001602, Type: 1550B</a>	indicador de deformación calibrador
<a href="#">P/N: MMF315462, Type: C2A-13-031WW-350</a>	EMPILADA ROSETTE
<a href="#">331E004/V</a>	Adquisición de Datos ompact USB para educadores
<a href="#">P/N: MMF402243; Type: N2K-MC-S5077T-350/DGE4M2</a>	Sensor
<a href="#">P/N:MMF403052; Type: N2A-06-S5272H-120/E4</a>	Sensor
<a href="#">MM120-001171</a>	
<a href="#">MMF403112</a>	Medidor de tensión
<a href="#">MMF001173 (pack x5)</a>	CALIBRADOR DE PRESIÓN
<a href="#">MMF006563</a>	ARENA DE GRANO
<a href="#">MMF336554 with dispenser</a>	
<a href="#">MMF000466</a>	Medidor de tensión
<a href="#">MMF315458</a>	Gage de cepa
<a href="#">p/n: MMF006586; Type: BTW-1</a>	pinzas
<a href="#">p/n:MMF006587; Type: DPR-1</a>	sonda dental
<a href="#">p/n:MMF022415; Type: SSS-2</a>	сталева лінійка
<a href="#">MMF404140 \ C4A-06-125SL-350-39P</a>	
<a href="#">C2A-06-031LW-350</a>	
<a href="#">MMF403924 / CEA-06-125UTA-350</a>	
<a href="#">CEA-06-125USA-350</a>	
<a href="#">CEA-13-125USA-350</a>	
<a href="#">CEA-06-125URA-350</a>	
<a href="#">MRF-350-130</a>	MÓDULO BRIDGE COMP (1/PAQUETE)
<a href="#">MMF405449</a>	
<a href="#">S-120-01</a>	Resistor
<a href="#">S-350-01</a>	Resistor
<a href="#">MMSIMS051</a>	
<a href="#">MM120-001577</a>	Sistema de adquisición de datos StrainSmart®
<a href="#">MM120-001611</a>	Sistema de adquisición de datos de alta velocidad
<a href="#">MM120-001540</a>	Software de adquisición de datos
<a href="#">MMF404946 / CEA-06-250US-350</a>	sensor para medir la deformación
<a href="#">N2A-06-H21A-00060 100/PK</a>	RESISTENCIA ADHERIBLE
<a href="#">326-DFV 1000 FT (MMF006503)</a>	CABLE DE 3 VÍAS, 26 AWG, 1000 PIES
<a href="#">CEA-06-125WT-120</a>	
<a href="#">EA-06-062RE-120</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">M-Coat JA</a>	Revestimiento protector
<a href="#">CLTS-2B (MMF501015)</a>	Sensor de temperatura lineal
<a href="#">CEA-00-500UWA-350</a>	Medidores de deformación de uso general: patrón lineal
<a href="#">N2A-06-S5161R-350/E5</a>	
<a href="#">EA-06-062TW-120</a>	